

VSC 2 Comfort Slide Plissee Anleitung zum Aufmaß

Schritt 1

Schauen Sie sich die Glasleiste Ihres Fensters an.
Ist die Glasleiste:

- Gerade
- Schräg / Rund

Schritt 2

Messen Sie die Dicke des Fenstergummis.


Ist die **Gummidichtung**:

- Schmal (0-3 mm)
- Normal (3-5 mm)
- Breit (größer als 5 mm)

Schritt 3

Nehmen Sie Aufmaß, Breite x Höhe und beachten Sie die Maßabzüge, gemessen wird an der:


- Glasleiste inklusive Gummidichtung (**B/H**) oder
- nur die Gasscheibe ohne Gummidichtung (**GB/GH**)



Es müssen **Abzugsmaße** vorgenommen werden Anhand der Dicke der Gummidichtung und anhand von der Art der Glasleiste. Die folgenden Grafiken zeigen je ein Fenster im Querschnitt von Oben.


Gerade Glasleiste:

Gummidichtung 0-3 mm



Breite: -5 mm Höhe: -2 mm

Gummidichtung 3-5 mm



Breite: -5 mm Höhe: -2 mm


Gummidichtung größer als 5 mm



Glasbreite: +6 mm Glashöhe: +14 mm


Schräge / Runde Glasleiste:

Gummidichtung 0-3 mm




Breite: -5 mm Höhe: +8 mm

Gummidichtung 3-5 mm



Glasbreite: -5 mm Glashöhe: +4 mm


Gummidichtung größer als 5 mm



Glasbreite: +6 mm Glashöhe: +14 mm

Fenstereignung

Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?



Die Cosiflor VS2 Slide Comfort ist eine neue Version des herkömmlichen VS2 Systems mit Klebeleiste (VS2 KL). Ein besonderes Merkmal der VS2 Slide Comfort ist die Bedienschiene mit Griffleiste. Diese wird durch zusätzliche Kunststoffschlitten an den Schienen ergänzt. Diese Schlitten rasten hinter den Klebeleisten ein, was für eine stabile Führung und leichte Bedienung sorgt.

Ein großer Vorteil dieses Systems ist, dass das Plissee dank der Schiene an der Seite auch bei gekipptem Fenster fest an der Glasscheibe bleibt und nicht hin und her schwingt.


Die Montage der VS2 Slide Comfort erfolgt direkt auf der Glasscheibe mit hochwertigen Aluminiumklebeleisten. Diese sind in vier Farben erhältlich: Schwarz, Anthrazit, Grau und Weiß. Diese Klebeleisten verringern den seitlichen Lichteinfall und sorgen für besseren Blend- und Abdunkelungsschutz. Obwohl die Messung für Plissees mit Klebeleisten zuerst etwas kompliziert erscheinen mag, ist die Montage einfach, wenn die Messanweisungen beachtet werden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass das Cosiflor Comfort Slide System etwas teurer ist als das normale VS2 mit Klebeleiste (VS2 KL). Dieser Preisunterschied erklärt sich durch die zusätzlichen Funktionen und den verbesserten Bedienkomfort, den das Comfort Slide bietet. **Beide Varianten stehen in unserem Shop zur Verfügung!**

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 7,5 cm	ca. 8,5 cm
100 cm	ca. 8,5 cm	ca. 9,5 cm
150 cm	ca. 9,5 cm	ca. 11 cm
200 cm	ca. 10,5 cm	ca. 13 cm
220 cm	ca. 11,5 cm	ca. 15 cm



Plissees & Wabenplissees

Anleitung zur Pflege und Reinigung

Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.




1

Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.




2

Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen.
Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer
leichten Feinwaschmittellauge.




3

Den Plisseestoff gut auswaschen.




4

Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser
mehr vom Plissee tropft.



5

Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand
mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage während-
dessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit
alle Falten erhalten bleiben.



12 Stunden